

Magnetrührer, Heidolph Magnetic Stirrers

MR-Modelle ohne Heizfunktion

Hei-Mix D / Hei-Mix L

- Die Wärme des Motors wird nicht auf die Stellplatte übertragen. Schonen Sie dadurch thermolabile Substanzen
- Um Ihre Probe schonend zu behandeln, wird die Drehzahl durch einen Sanftanlauf langsam an den gewünschten Wert herangeführt
- Ideal für Anwendungen bis 20 Liter, da der Durchmesser der Platte 145 mm beträgt und der Drehzahlbereich von 100 bis 1400 U/min reicht
- Ein rundum abgedichtetes Gehäuse verhindert wirksam Korrosion und erhöht die Lebensdauer Ihres Gerätes
- Arbeiten Sie auch mit Trockeneis? Eine effiziente Kälteisolierung verhindert Kondensation im Gehäuse und ein Abtropfen von Kondenswasser auf elektronische Bauteile
- Diese Modelle verfügen über eine Stellplatte aus Edelstahl V2A
- Der Hei-Mix D hat eine digitale Anzeige für die Soll-Drehzahl

Hei-Mix S

- Nutzen Sie den großen Drehzahlbereich bis 2.200 U/min
- Sparen Sie Platz bei Anwendungen bis 5 Liter. Denn der Flächenbedarf des Hei-Mix S beträgt nur 126 × 80 × 140 mm (B×H×T) und die Stellplatte hat einen Durchmesser von 104 mm
- Durch die weiße Stellfläche eignet sich das Gerät für Titrationen
- Dieses Modell verfügt über eine Stellplatte aus PVDF und ein Gehäuse aus Polyamid

Artikel	Best.-Nr.
① MR Hei-Mix S	10 41 50302
MR Hei-Mix L	10 41 50500
② MR Hei-Mix D	10 41 50501



①



②