

Handbetriebene Vakuumpumpen, NALGENE®, IDL Hand-Operated Vacuum Pumps

Gehäuse aus Polyvinylchlorid oder Zinklegierung. Mit diesen stabilen Pumpen lassen sich schnell und leicht 86 mbar erreichen. Auslassventil mit abnehmbarem Deckel. Mit Belüftungshebel, daher müssen die Pumpen zum Belüften nicht von der Vakuumleitung getrennt werden. Schlauchanschluss für Standard-Schläuche mit 6,4 mm Innendurchmesser. Komplette mit 60 cm transparentem Kunststoffschlauch Nalgene™-180. Die leichten Geräte sind versiegelt und selbstschmierend. Ideal zum Absaugen, Filtrieren, Abfüllen von Flüssigkeiten, Entlüften von flüssigkeitsführenden Leitungen, zur Lecksuche und zum Einstellen von vakuumbetriebenen Geräten. Um beim Umfüllen von Flüssigkeiten das Eindringen von Flüssigkeit in die Pumpe zu verhindern, muss ein Sicherheitsgefäß dazwischengeschaltet werden.

Vakuumpumpen mit Unterdruck-Manometer, Polyvinylchlorid

Hub cm ³	Überdruck am Auslassventil mbar	Ausführung	Best.-Nr.
15	210	reparierbar	39 87 61321
36	480	reparierbar	39 87 61322

Vakuumpumpen ohne Unterdruck-Manometer, Polyvinylchlorid

Hub cm ³	Überdruck am Auslassventil mbar	Best.-Nr.
15	210	39 87 61311
36	480	39 87 61312

Vakuumpumpen mit Unterdruck-Manometer, Zinklegierung, für hohe Beanspruchung

Hub cm ³	Überdruck am Auslassventil mbar	Ausführung	Best.-Nr.
15	210	reparierbar	39 87 61330

Reparatur-Sätze

Artikel	Best.-Nr.
Reparatursatz für neue Pumpe 15 cm ³	10 87 61322
Reparatursatz für neue Pumpe 36 cm ³	10 87 61323
Reparatursatz für neue Pumpe, Metal, 15 cm ³	10 87 61332

