

BOLA HPLC-Flaschen-Mehrfachverteiler, Bohlender BOLA HPLC Multiple Distributors for Bottles

① HPLC-Flaschen-Mehrfachverteiler

HPLC-Flaschen-Mehrfachverteiler aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP) erlauben den gleichzeitigen Anschluss von bis zu 4 Schläuchen. Über die Schraubkappe lassen sich die Verteiler auf jedem beliebigen Behälter mit Gewinde GL 45 aufschrauben. Da sie standardmäßig bereits mit allen Zubehörteilen (Schraubkappen, Silikon-Ringe bzw. O-Ringe, Verschluss-Dichtungen) für den sofortigen Einsatz ausgerüstet sind, müssen Sie sich nur noch entscheiden zwischen der Variante mit-, oder der Ausführung ohne Hahn.

Ausführung	für Schlauch Außen-Ø mm	Best.-Nr.
4 Anschlüsse	1,6 – 2,0 und 2,1 – 4,0	22 17 60608
4 Anschlüsse	6,0	22 17 60808



② HPLC-Flaschen-Mehrfachverteiler mit Hähnen

Hähne aus FEP. Anschlussstutzen auf der Unterseite zum Aufstecken von Schläuchen mit DI 6 mm.

Ausführung	für Schlauch Außen-Ø mm	Best.-Nr.
4 Anschlüsse	1,6 – 2,0 und 2,1 – 4,0	10 17 60702

