

Magnetrührer, Phoenix Instrument Magnetic Stirrers

RSM-10HS / RSM-10HP

- LED-Anzeige zur exakten Einstellung der Drehzahl und der Temperatur
- Digital geregelte Drehzahl und Temperatur
- HOT-Warnanzeige, auch bei ausgeschaltetem Gerät
- Anschluss für PT-1000
- Eingebaute Temperaturregelfunktion
- Schraubaufnahme für Stativstange
- Bürstenloser Motor
- 2 Jahre Garantie

Technische Daten:

Spannung:	200–240 V
Max. Rührmenge (H ₂ O):	3 l
Rührstäbchen:	max. 50 mm
Rührgeschwindigkeit:	200 bis 1500 rpm
Anzeigegenauigkeit:	10 rpm
Anzeige:	LED
Rührplatte:	Ø 135 mm
Temperaturbereich:	RT+5°C bis 280°C
Einstellgenauigkeit:	1°C
Regelgenauigkeit:	±2°C
Heizleistung:	500 W
Abmessungen (B×T×H):	155 × 215 × 100 mm
Gewicht:	1,5 kg



①

Artikel	Rührplatte	Best.-Nr.
① Magnetrührer RSM-10HS	Edelstahl	10 13 74010
Magnetrührer RSM-10HP	porzellanbeschichtet	10 13 74011

RSM-05H

- robustes Vollmetallgehäuse
- beleuchtete Digital- bzw. LED-Anzeige
- Glaskeramikoberfläche
- frei wählbare Sicherheitstemperatur (RSM-05H)
- Restwärmeanzeige, auch bei ausgeschaltetem Gerät (RSM-05H)
- Anschluss für PT-1000 (im Lieferumfang enthalten)
- integrierte Regelfunktion, kein Kontaktthermometer erforderlich
- RS232 Schnittstelle (RSM-05H)
- hohes Rührvolumen, bis 20 l beim RSM-05H
- 2 Jahre Garantie

Technische Daten:

	RSM-05H
Spannung:	200–240 V
Leistungsaufnahme:	1050 W
Max. Rührmenge (H ₂ O):	20 l
Rührstäbchen:	max. 80 mm
Rührplatte:	184 × 184 mm, Glaskeramik
Drehzahl:	100 bis 1500 rpm
Temperaturbereich:	RT+5°C bis 550°C
Sicherheitstemperatur:	580°C
Temperaturanzeige:	LCD
RS232:	Ja
Gewicht:	4,4 kg

Artikel	Best.-Nr.
② Magnetrührer RSM-05H	10 13 74005

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
PT-1000 für RSM-02 H, -02, -04, -05, -10	10 13 70320
Stativkit für PT-1000, RSM-01, -02, -04, -05	10 13 70330
Stativkit für RSM-10	10 13 74335
Geräteschutzhaube für RSM10HS/HP	10 13 74355



②